

AOYUE® 9050

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА ДВОЙНОЙ МОЩНОСТИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ФРАГМЕНТ)

Благодарим за покупку ультразвуковой ванны Aoyue 9050. Внимательно прочитайте инструкцию прежде, чем использовать оборудование. Храните справочник в доступном месте для получения справочной информации в будущем.

- Очищает и удаляет грязь и жиры.
- Дезинфицирует и стерилизует.
- Останавливает образование эмульсии.

Производитель:
AOYUE TONGYI ELECTRONIC EQUIPMENT FACTORY
Jishui Industrial Zone, Nantou, Zhongshan City,
Guangdong Province, P.R.China
<http://www.aoyue.com>

НАЗНАЧЕНИЕ

- Спроектирована для очистки малых электронных частей и печатных плат.
- Может также использоваться для очистки драгоценностей, часов, очков и других приспособлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220 В / 110 В
Потребляемая мощность	30 Вт/ 50 Вт
Частота ультразвука	40 кГц
Объем бака	500 мл
Время работы	99 секунд
Сопротивление бака к земле	< 0,1 Ом
Размеры бака	165(ш) × 85(в) × 45(д) мм
Размеры ванны	185(ш) × 150(в) × 100(д) мм
Вес	1 кг

Выше приведен фрагмент инструкции по эксплуатации. Полностью инструкция поставляется вместе с оборудованием при покупке в магазине инструментов Masteram

<http://www.masteram.com.ua>